Subject: Aw: Braun SK2/2 verbastelt

Posted by Elektron on Wed, 19 Aug 2015 20:50:42 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Der entscheidende Unterschied vom SK2 zum SK2/2 ist die unterschiedliche Ausführung der Skalenmechanik.

Der SK2 hat einen roten Punkt auf der drehbaren Scheibe und der Drehko wird direkt angetrieben.

Beim SK2/2 hat die Skalenscheibe einen roten Skalenzeiger und der Drehko wird mit einem kleinen Getriebe (3:1)

und Rutschkupplung angetrieben.

Dadurch ist eine feinere Einstellung möglich und die empfindliche Kunststoff-Drehscheibe wird bei Drehko-Endanschlag nicht überlastet.